





Zng.-Index	Pos.-Nr.	Menge	Art. Nr.	Artikelbenennung
	1	1	046-2045	SVP 4f. 396x346x46 STARK.classic 2 Stm. 200x200
	2	4	058-002	STARK.classic 2 rund
	3	1	952 126-UBG	Hydr.-Steck-Kupplung + U-Seal 1/4"
	4	4	033-218	Entlüftungsschraube M8x1
A	5	1	033-701	Verschlußstopfen M12 mit ISK

Einzugskraft	insertion force	[kN]	je 20
Haltekraft	retention force	[kN]	je 38
min. Lösedruck	min. release pressure	[bar]	35
max. Lösedruck	max. release pressure	[bar]	40
Öl Volumen (lösen/spannen)	oil volume (release/clamp)	[cm³]	180
min. zulässige Spann-/ Lösezeit	min. permitted clamping / release time	[s]	ca. 2
Gewicht	weight	[kg]	50
Wartungszyklen	maintenance interval	[Zyklen]	40.000
Betriebstemperatur	operating temperature	[°C]	+10 ÷ +80
Betriebsanleitung	operating manual		WM-020-082-xx-xx

				Datum / date	Name:	Oberflächen- Wärme- Behandlung:
				Gez.: 2022-02-21	arwi	
				Gepr. 2022-02-25	lats	
				unbemaßte Toleranz / dimensions without tolerance :	± 0,1	Bemerkung:
				Material / material :	-	
A	1415	2023-04-17	erkl	Best. Nr. / order no.: S804-726		
Index	Änd.-Nr.	Datum	Name	Benennung / description		
				SVP 396x346x56		
				4fach STARK.classic 2		
				Stm. 200x200		
				Maßstab / scale		
				M 1:3		
				A3		
				Zeichnungsnr. / drawing no.		
				046-2045-BG		
				Blatt / page 1 / 1		